




停產產品 - 存檔登錄



1 接地環



產品特徵

電氣設計		AS-i
感應距離	[mm]	4...10
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M30 x 1.5

應用

特殊的性能		光學的調節輔助
-------	--	---------

電氣數據

工作電壓	[V]	20...32 DC
電流損耗	[mA]	50
反相保護		是

輸出

電氣設計		AS-i
開關頻率DC	[Hz]	40
過載保護		是

監控範圍

感應距離	[mm]	4...10
檢測距離可設		是

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67

KI5066



電容式感測器

KIA2010-ASI /US-100

認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
AS-i分類		
AS-i I/O配置	[hex]	1
AS-i ID代碼	[hex]	F
AS-i認證		00501
機械技術數據		
外殼		螺紋結構
安裝		非齊平安裝
尺寸	[mm]	M30 x 1.5
螺紋代號		M30 x 1.5
材質		黃銅 鍍鎳的; PBT
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	設定幫助	1 x LED, 紅色
光學的調節輔助		是
附件		
供貨範圍		固定螺母: 2
		螺絲刀: 1
注釋		
注釋		安全工作範圍: 約 Sn的10...80 %
包裝單位		1 件數
電氣連接 - 插頭		

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接

