

KI5201

電容式感測器


KI-3015-APKG/NI



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：KI5001 或者 KI5015

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



產品特徵

電氣設計	PNP
輸出功能	常閉
感應距離 [mm]	3...15
外殼	螺紋結構
尺寸 [mm]	M30 x 1.5 / L = 81

電氣數據

工作電壓 [V]	10...36 DC
電流損耗 [mA]	13; (24 V)
防護等級	II
反相保護	是

輸出

電氣設計	PNP
輸出功能	常閉
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	250
開關頻率DC [Hz]	40
短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

監控範圍

感應距離 [mm]	3...15
檢測距離可設	是
工廠設定檢測距離 [mm]	15

工作條件

環境溫度 [°C]	-25...70
外殼防護等級	IP 65

KI5201



電容式感測器

KI-3015-APKG/NI

增加的抗擾度 _____ 是：（增強的抗電磁干擾度） _____

認證/測試

EMC電磁兼容 _____ EN 60947-5-2 _____

機械技術數據

外殼	螺紋結構
安裝	非齊平安裝
尺寸 [mm]	M30 x 1.5 / L = 81
螺紋代號	M30 x 1.5
材質	PBT

顯示器/操作件

顯示 _____ 開關狀態 _____ 1 x LED, 黃色

附件

供貨範圍 _____ 固定螺母：2
_____ 螺絲刀：1


注釋

包裝單位 _____ 1 件數

電氣連接

電纜：2 m, PVC; 3 x 0.5 mm²

連接



BN = 棕色
BU = 藍色
BK = 黑色

芯線顏色：