




停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

電氣設計	NPN
輸出功能	常開/常閉；（可選）
感應距離	3...15
外殼	螺紋結構
尺寸	M30 x 1.5 / L = 125

電氣數據

工作電壓	[V]	10...36 DC
電流損耗	[mA]	13; (24 V)
防護等級		II
反相保護		是

輸出

電氣設計	NPN
輸出功能	常開/常閉；（可選）
開關輸出DC電壓降最大值 [mV]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	250
開關頻率DC [Hz]	40
短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

監控範圍

感應距離	[mm]	3...15
檢測距離可設		是
工廠設定檢測距離	[mm]	15

KI5205



電容式感測器

KIE3015-FNKG/NI

工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級		IP 65
增加的抗擾度		是；（增強的抗電磁干擾度）
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
機械技術數據		
外殼		螺紋結構
安裝		非齊平安裝
尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 125
螺紋代號		M30 x 1.5
材質		PBT; 端蓋：PC
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍	固定螺母： 2	
	螺絲刀： 1	
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
接線端子座： ...2.5 mm²; 電纜護套： Ø 7...13 mm; 電纜插接式接頭： M20 X 1.5		
連接		

