




停產產品 - 存檔登錄



1 編程按鈕



產品特徵

電氣設計	PNP
輸出功能	常開/常閉；(可選)
外殼	螺紋結構
尺寸 [mm]	M18 x 1 / L = 76.5

應用

介質	粉末；液體媒介；油；冷卻潤滑劑
----	-----------------

電氣數據

工作電壓 [V]	10...36 DC
電流損耗 [mA]	17; (24 V)
防護等級	II
反相保護	是

輸出

電氣設計	PNP
輸出功能	常開/常閉；(可選)
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	250
開關頻率DC [Hz]	5
短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

工作條件

環境溫度 [°C]	-25...80
外殼防護等級	IP 65

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 60947-5-2
---------	--------------

KN5119



電容式感測器

KNM18NUKFPKG/4m

機械技術數據

外殼	螺紋結構
安裝	非齊平安裝
尺寸 [mm]	M18 x 1 / L = 76.5
螺紋代號	M18 x 1
材質	PP 黑色

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
	功能	1 x LED, 紅色

附件

供貨範圍	固定螺母: 2
------	---------

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

電纜: 4 m, PVC; 3 x 0.34 mm²

連接

