


KT5006

電容式觸摸感測器

KTRSHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M



產品特徵

電氣設計	PNP
輸出功能	常開
尺寸 [mm]	Ø 100 / L = 11

應用

工作原理	靜態
------	----

電氣數據

工作電壓 [V]	12...30 DC
電流損耗 [mA]	30
防護等級	III

KT5006



電容式觸摸感測器

KTRSHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M

反相保護		是
開機延遲時間最大值	[ms]	500
輸出		
電氣設計		PNP
輸出功能		常開
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	200
短路保護		是
過載保護		是
反應時間		
反應時間	[ms]	35
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...85
外殼防護等級		IP 67; IP 69K; (前面的)
認證/測試		
MTTF	[年]	394
機械技術數據		
重量	[g]	129.5
尺寸	[mm]	Ø 100 / L = 11
材質		操作面: PA Grilamid TR 90UV 透明的; 外殼: PC/ABS 黑色; 顏色環境: PC/ABS 綠色
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	8 x LED, 紅色
	操作	8 x LED, 綠色
附件		
附件(可選)		不同顏色的外圈
注釋		
包裝單位		1 件數

電氣連接 - 插頭

電纜: 0.3 m, PUR

連接器: 1 x M8; 編碼: A



KT5006



電容式觸摸感測器

KTRSHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M

連接

