


KT5014



電容式觸摸感測器

KTRDHOKGRBPKG/AM/AS/0,3M



產品特徵		
電氣設計		PNP
輸出功能		常開
尺寸	[mm]	Ø 96.9 / L = 11
應用		
工作原理		動態
電氣數據		
工作電壓	[V]	12...30 DC
電流損耗	[mA]	30
防護等級		III
反相保護		是
開機延遲時間最大值	[ms]	500
輸出		
電氣設計		PNP
輸出功能		常開
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	200
短路保護		是
過載保護		是
輸出信號長度	[ms]	300
反應時間		
反應時間	[ms]	35

KT5014



電容式觸摸感測器

KTRDHOKGRBPKG/AM/AS/0,3M

工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...85
外殼防護等級		IP 67; IP 69K; (前面的)
認證/測試		
MTTF	[年]	419
機械技術數據		
重量	[g]	115
尺寸	[mm]	Ø 96.9 / L = 11
材質		操作面: PA Grilamid TR 90UV 透明的; 外殼: PC/ABS 黑色
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	8 x LED, 紅色
	功能	8 x LED, 綠色 可以觸發
附件		
附件(可選)		不同顏色的外圈
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接 - 插頭		

電纜: 0.3 m, PUR

連接器: 1 x M8; 編碼: A



連接

