


MGS201



磁性感測器

MGB3070-BPKG/M/ZH



產品特徵		
電氣設計		PNP
輸出功能		常開
感應距離	[mm]	70; (指磁鐵 M 4.0)
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 50
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準)
電流損耗	[mA]	< 10
防護等級		II
反相保護		是
輸出		
電氣設計		PNP
輸出功能		常開
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	200
開關頻率DC	[Hz]	5000
短路保護		是
過載保護		是
監控範圍		
感應距離	[mm]	70; (指磁鐵 M 4.0)
磁靈敏度	[mT]	0.8
精度/偏差		
遲滯	[Sr的百分比]	1...10
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...75
外殼防護等級		IP 67


MGS201



磁性感測器

MGB3070-BPKG/M/ZH

認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV 線對線, Ri: 2Ohm
	EN 61000-4-6 高頻傳導	10 V
	EN 55011	等級B
MTTF	[年]	2630
機械技術數據		
重量	[g]	130
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 50
螺紋代號		M18 x 1
材質		外殼: 不鏽鋼; 感應面: PBT 橘黃色; 固定螺母: 黃銅
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍		固定螺母: 2
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
電纜: 2 m, PUR; 3 x 0.34 mm ²		
連接		



芯線顏色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色