


ME5015

磁性感測器

MEB3060-ANKG/PH



產品特徵

電氣設計	NPN
輸出功能	常開
感應距離 [mm]	60; (指磁鐵 M 4.0)
外殼	螺紋結構
尺寸 [mm]	M8 x 1 / L = 40

電氣數據

工作電壓 [V]	10...30 DC
電流損耗 [mA]	< 10
防護等級	III
反相保護	是

輸出

電氣設計	NPN
輸出功能	常開
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	200
開關頻率DC [Hz]	5000
短路保護	是
過載保護	是

監控範圍

感應距離 [mm]	60; (指磁鐵 M 4.0)
-----------	-----------------

精度/偏差

遲滯 [Sr的百分比]	1...10
-------------	--------

工作條件

環境溫度 [°C]	-25...75
外殼防護等級	IP 67

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 高頻傳導	10 V
	EN 55011	等級B
MTTF [年]	2028	

ME5015



磁性感測器

MEB3060-ANKG/PH

機械技術數據

重量	[g]	69
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M8 x 1 / L = 40
螺紋代號		M8 x 1
材質		外殼：不鏽鋼(1.4404 / 316L); 感應面：PBT 橘黃色; 端蓋：PA; 固定螺母：黃銅

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
----	------	-------------

附件

供貨範圍	固定螺母：2
------	--------


注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

電纜：2 m, PUR / PVC; 3 x 0.14 mm²

連接



芯線顏色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色