

MK5022




T型槽氣缸感測器

MKT3000-BPKG/AS-510-TPS

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: MK5106 + E11796

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



1 感應面



產品特徵

電氣設計	PNP
輸出功能	常開
尺寸 [mm]	14 x 12 x 19

電氣數據

工作電壓 [V]	10...30 DC
電流損耗 [mA]	< 10
反相保護	是
開機延遲時間最大值 [ms]	2

輸出

電氣設計	PNP
輸出功能	常開
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	150
開關頻率DC [Hz]	5000
短路保護	是

MK5022



T型槽氣缸感測器

MKT3000-BPKG/AS-510-TPS

短路保護類型		脈衝
過載保護		是
監控範圍		
磁靈敏度	[mT]	2
傳遞速度	[m/s]	< 5
精度/偏差		
遲滯	[Sr的百分比]	1
重複精度	[Sr的百分比]	0.1
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...75
外殼防護等級	IP 67	
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B
衝擊/振動阻尼	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
機械技術數據		
感應面	前面	
氣缸型號	梯形槽氣缸	
尺寸	[mm]	14 x 12 x 19
材質	鋁; 塑膠	
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
注釋		
包裝單位	1 件數	

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M8; 編碼: A



MK5022



T型槽氣缸感測器

MKT3000-BPKG/AS-510-TPS

連接

