


MK5105



T型槽氣缸感測器
MKT2028BARKG/G/0,3M/ZH/ASR



- 1 固定卡箍
- 2 感應面
- 3 插圖(示例)



產品特徵		
電氣設計		PNP/NPN
輸出功能		常開
尺寸	[mm]	25 x 5 x 6.5
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準)
防護等級		III
反相保護		是
開機延遲時間最大值	[ms]	30
輸出		
電氣設計		PNP/NPN
輸出功能		常開
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	4.5
最小的負載電流	[mA]	5
漏電流最大值	[mA]	0.8
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	100
開關頻率DC	[Hz]	4000
短路保護		是
過載保護		是
監控範圍		
磁靈敏度	[mT]	2.8
傳遞速度	[m/s]	> 10
精度/偏差		
遲滯	[mm]	1.5

MK5105



T型槽氣缸感測器

MKT2028BARKG/G/0,3M/ZH/ASR

重複精度	[mm]	< 0.2
------	------	-------

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...85
------	------	----------

外殼防護等級		IP 65; IP 67
--------	--	--------------

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 高頻傳導	10 V
	EN 55011	等級B

MTTF	[年]	3145
------	-----	------

UL 認證	UL 認證編號	C003
-------	---------	------

機械技術數據

重量	[g]	14.3
----	-----	------

安裝		齊平安裝
----	--	------

安裝方式		帶組合槽/六角形插座的固定夾，扳手開口寬度1.5
------	--	--------------------------

氣缸型號		T型槽氣缸
------	--	-------

尺寸	[mm]	25 x 5 x 6.5
----	------	--------------

材質		外殼: PA; 固定卡箍: 不鏽鋼
----	--	-------------------

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
----	------	-------------

附件

供貨範圍		橡膠位置符號: 1
------	--	-----------

		電纜卡箍: 1
--	--	---------

注釋

包裝單位		1 件數
------	--	------

電氣連接 - 插頭

電纜: 0.3 m, PUR

連接器: 1 x M8; 編碼: A; 鎖定: 滾花螺母, 可旋轉的



MK5105



T型槽氣缸感測器

MKT2028BARKG/G/0,3M/ZH/ASR

連接

