


MK5128



T型槽氣缸感測器
MKT3028BBPKG/G/6,0M/-H



1 固定卡箍
2 感應面



產品特徵		
電氣設計		PNP
輸出功能		常開
尺寸	[mm]	25 x 5 x 6.5
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...30 DC
電流損耗	[mA]	< 10
防護等級		III
反相保護		是
開機延遲時間最大值	[ms]	30
輸出		
電氣設計		PNP
輸出功能		常開
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	100
開關頻率DC	[Hz]	10000
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是
監控範圍		
磁靈敏度	[mT]	2.8
傳遞速度	[m/s]	> 10
精度/偏差		
遲滯	[mm]	1.5

MK5128



T型槽氣缸感測器

MKT3028BBPKG/G/6,0M/-H

重複精度		[mm]	< 0.2	
工作條件				
環境溫度		[°C]	-25...85	
外殼防護等級			IP 65; IP 67; IP 69K	
認證/測試				
EMC電磁兼容		EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD	
		EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	10 V/m	
		EN 61000-4-4 Burst	2 kV	
		EN 61000-4-6 高頻傳導	10 V	
		EN 55011	等級B	
MTTF		[年]	2373	
UL認證		Ta	-25...75 °C	
		Enclosure type	Type 1	
		電源	Limited Voltage/Current (Marking Class 2)	
		UL認證編號	C003	
		文件數量UL	E174191	
機械技術數據				
重量		[g]	79.7	
安裝			齊平安裝	
安裝方式			帶組合槽/六角形插座的固定夾，扳手開口寬度1.5	
氣缸型號			T型槽氣缸	
尺寸		[mm]	25 x 5 x 6.5	
材質			外殼：PA; 固定卡箍：不鏽鋼	
顯示器/操作件				
顯示		開關狀態	1 x LED, 黃色	
附件				
供貨範圍		橡膠位置符號： 1		
		電纜卡箍： 1		
注釋				
包裝單位			1 件數	

MK5128



T型槽氣缸感測器

MKT3028BBPKG/G/6,0M/-H

電氣連接

電纜: 6 m, PVC; 3 x 0.14 mm²

連接



芯線顏色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色