


MK5215



T型槽氣缸感測器
MKT3028BBPKG/G/WFI/0,3M/ZH/ASR



- 1 固定卡箍
- 2 感應面
- 3 插圖(示例)



產品特徵		
電氣設計		PNP
輸出功能		常開
尺寸	[mm]	25 x 5 x 6.5
應用		
特殊的性能		抗電磁干擾的
工作原理		抑製多餘領域
應用		焊接應用
抗電磁干擾的		是
電磁場抗擾度最大值	[mT]	200
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...30 DC
電流損耗	[mA]	< 10
防護等級		III
反相保護		是
開機延遲時間最大值	[ms]	300
輸出		
電氣設計		PNP
輸出功能		常開
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	100
開關頻率DC	[Hz]	9
短路保護		是
過載保護		是

MK5215



T型槽氣缸感測器

MKT3028BBPKG/G/WFI/0,3M/ZH/ASR

監控範圍		
磁靈敏度	[mT]	2.8
傳遞速度	[m/s]	< 0.25
精度/偏差		
遲滯	[mm]	< 1.5
重複精度	[mm]	< 0.2
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...85
外殼防護等級		IP 65; IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 高頻傳導	10 V
	EN 55011	等級B
抗振強度	EN 60068-2-6 Fc	(10...55 Hz) / 1毫米的幅度，振蕩時間5分鐘，每軸共振時30分鐘或55赫茲
抗衝擊	EN 60068-2-27 Ea	30 g 6個衝擊/11 ms半正弦(x,y,z)
UL認證	UL認證編號	C003
機械技術數據		
重量	[g]	17
安裝		齊平安裝
安裝方式		帶組合槽/六角形插座的固定夾，扳手開口寬度1.5
氣缸型號		T型槽氣缸
尺寸	[mm]	25 x 5 x 6.5
材質		外殼：PA; 固定卡箍：不鏽鋼; 滾花螺母：PTFE 鍍層; 保護管：PTFE 鍍層
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍		橡膠位置符號：1
		電纜卡箍：1
注釋		
注釋		按照cULus工作電壓“電源級2”
包裝單位		1 件數
電氣連接 - 插頭		
電纜：0.3 m, PUR; 保護管		
連接器：1 x M8; 編碼：A; 鎖定：滾花螺母，可旋轉的		

MK5215



T型槽氣缸感測器

MKT3028BBPKG/G/WFI/0,3M/ZH/ASR

連接

