


MK5300



C型槽氣缸感測器

MKC3028-BPKG/G/ZH



- 1 固定卡箍
- 2 感應面



產品特徵

電氣設計	PNP
輸出功能	常開
尺寸 [mm]	17.5 x 2.8 x 7.7

電氣數據

工作電壓 [V]	10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準)
電流損耗 [mA]	< 10
防護等級	III
反相保護	是
開機延遲時間最大值 [ms]	30

輸出

電氣設計	PNP
輸出功能	常開
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	100
開關頻率DC [Hz]	10000
短路保護	是
過載保護	是

監控範圍

磁靈敏度 [mT]	2.8
傳遞速度 [m/s]	> 10

精度/偏差

遲滯 [mm]	1.5
重複精度 [mm]	< 0.2

工作條件

環境溫度 [°C]	-25...85
-----------	----------

MK5300



C型槽氣缸感測器

MKC3028-BPKG/G/ZH

外殼防護等級	IP 65; IP 67
--------	--------------

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 高頻傳導	10 V
	EN 55011	等級B
MTTF [年]	3694	
UL認證	UL認證編號	C008

機械技術數據

重量 [g]	18.4
安裝	非齊平安裝
氣缸型號	C型槽氣缸
尺寸 [mm]	17.5 x 2.8 x 7.7
材質	外殼: PA; 固定卡箍: 不鏽鋼

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
----	------	-------------


注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

電纜: 2 m, PUR; 3 x 0.08 mm²

連接



芯線顏色:
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色