


MK5306



C型槽氣缸感測器
MKC3028-ANKG/G/ZH



- 1 固定卡箍
- 2 感應面



產品特徵		
電氣設計		NPN
輸出功能		常開
尺寸	[mm]	17.5 x 2.8 x 7.7
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準)
電流損耗	[mA]	< 10
防護等級		III
反相保護		是
開機延遲時間最大值	[ms]	30
輸出		
電氣設計		NPN
輸出功能		常開
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	100
開關頻率DC	[Hz]	10000
短路保護		是
過載保護		是
監控範圍		
磁靈敏度	[mT]	2.8
傳遞速度	[m/s]	> 10
精度/偏差		
遲滯	[mm]	1.5
重複精度	[mm]	< 0.2
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...85

MK5306



C型槽氣缸感測器

MKC3028-ANKG/G/ZH

外殼防護等級	IP 65; IP 67
--------	--------------

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 高頻傳導	10 V
	EN 55011	等級B
MTTF [年]	3694	
UL認證	UL認證編號	C008

機械技術數據

重量 [g]	18.3
安裝	非齊平安裝
氣缸型號	C型槽氣缸
尺寸 [mm]	17.5 x 2.8 x 7.7
材質	外殼: PA; 固定卡箍: 不鏽鋼

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
----	------	-------------


注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

電纜: 2 m, PUR; 3 x 0.08 mm²

連接



芯線顏色:
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色