


MK5337



帶GMR元件的氣缸感測器

MKC3028BBPKG/G/0,3M/ZH/ASR



1 固定卡箍



產品特徵

電氣設計	PNP
輸出功能	常開
尺寸 [mm]	26.1 x 2.8 x 5.5

電氣數據

工作電壓 [V]	10...30 DC
電流損耗 [mA]	< 10
防護等級	III
反相保護	是
開機延遲時間最大值 [ms]	30

輸出

電氣設計	PNP
輸出功能	常開
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	100
開關頻率DC [Hz]	10000
短路保護	是
過載保護	是

監控範圍

磁靈敏度 [mT]	2.8
傳遞速度 [m/s]	> 10

精度/偏差

遲滯 [mm]	1.5
重複精度 [mm]	< 0.2

工作條件

環境溫度 [°C]	-25...85
外殼防護等級	IP 65; IP 67



帶GMR元件的氣缸感測器

MKC3028BBPKG/G/0,3M/ZH/ASR

認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 高頻傳導	10 V
	EN 55011	等級B
MTTF	[年]	3731
UL認證	UL認證編號	C008

機械技術數據		
重量	[g]	12.6
安裝		齊平安裝
安裝方式		帶六角形插座的固定夾，扳手開口寬度0.9
氣缸型號		C型槽氣缸
尺寸	[mm]	26.1 x 2.8 x 5.5
材質		外殼：PA; 固定卡箍：不鏽鋼

顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色

附件		
供貨範圍		內六角扳手：1

注釋		
包裝單位		1 件數

電氣連接 - 插頭

電纜：0.3 m, PUR

連接器：1 x M8; 編碼：A; 鎖定：滾花螺母，可旋轉的



連接

