

MK5344




C型槽氣缸感測器

MKC3020-BPKG/A/0,15M/ZH/AS

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: MK5330

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



1 固定卡箍



產品特徵

電氣設計	PNP
輸出功能	常開
尺寸 [mm]	17.5 x 2.8 x 7.7

電氣數據

工作電壓 [V]	10...30 DC
電流損耗 [mA]	< 10
防護等級	III
反相保護	是
開機延遲時間最大值 [ms]	30

輸出

電氣設計	PNP
輸出功能	常開
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	100
開關頻率DC [Hz]	5000
短路保護	是
過載保護	是

監控範圍

磁靈敏度 [mT]	2
傳遞速度 [m/s]	> 10

精度/偏差

遲滯 [mm]	1
---------	---

MK5344



C型槽氣缸感測器

MKC3020-BPKG/A/0,15M/ZH/AS

重複精度	[mm]	< 0.2
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...85
外殼防護等級		IP 65; IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 高頻傳導	10 V
	EN 55011	等級B
UL認證	UL認證編號	C008
機械技術數據		
重量	[g]	8.8
安裝		非齊平安裝
氣缸型號		C型槽氣缸
尺寸	[mm]	17.5 x 2.8 x 7.7
材質		外殼: PA; 固定卡箍: 不鏽鋼
旋緊扭矩	[Nm]	< 0.24
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接 - 插頭		
電纜: 0.15 m, PUR		
連接器: 1 x M8; 編碼: A; 鎖定: 卡緊螺紋套管接頭		

MK5344



C型槽氣缸感測器

MKC3020-BPKG/A/0,15M/ZH/AS

連接

