

N05205




應用於NAMUR感測器的開關放大器

NV0203 20-30VDC,OK 200Hz

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：N0532A

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



1 安裝在DIN軌道



應用

應用

短路監控；斷線監控

電氣數據

工作電壓公差

[%]

-15...20

工作電壓

[V]

20...30 DC

頻道數

2

輸出

電氣設計

光電耦合器

開關頻率DC

[Hz]

200

工作條件

環境溫度

[°C]

-20...60

外殼防護等級

IP 30

防護等級接線端子

IP 20

認證/測試

許可證

PTB Ex-95.C.2143X

安全分類

名稱

安全火花防爆型外殼防護等級

N05205



應用於NAMUR感測器的開關放大器

NV0203 20-30VDC, OK 200Hz

電壓	[V]	< 11
電流	[mA]	< 26
功率	[mW]	< 72
[Ex ia] IIC designation		[EEx ia] IIC
[Ex ia] IIB designation		[EEx ia] IIB
[Ex ib] IIC designation		[EEx ib] IIC
[Ex ib] IIB designation		[EEx ib] IIB
[Ex ia] IIC inductance		1mH / 2mH / 5mH
[Ex ia] IIB inductance		1mH / 2mH / 5mH
[Ex ib] IIC inductance		46mH
[Ex ib] IIB inductance		170mH
[Ex ia] IIC capacitance		567nF / 581nF / 483nF
[Ex ia] IIB capacitance		2.5µF / 2.2µF / 1.8µF
[Ex ib] IIC capacitance		2.5µF
[Ex ib] IIB capacitance		15µF

機械技術數據

外殼	應用於DIN軌道安裝的外殼	
尺寸	[mm]	102 x 22 x 107

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	2 x LED, 黃色
	操作	LED, 綠色
	功能	2 x LED, 紅色


注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

接線端子座: 15 x ...2.5 mm²

連接



- 1: 感測器 1
2: 感測器 2
3: 輸出 1
4: 輸出 2
鏈接 4-5 / 1-2 = 不帶斷線監控