

NE5007




電感式NAMUR感測器

IEA2001-N/6m PPU

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：NE5012

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



產品特徵

輸出功能		常閉
感應距離	[mm]	1
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M8 x 1 / L = 30

電氣數據

額定電壓DC	[V]	8.2; (1kΩ)
電源電壓DC	[V]	5...25
電流損耗	[mA]	< 1; (鎖閉; 導電: > 2,1)

輸出

輸出功能		常閉
導線電阻最大值	[Ω]	50
開關頻率DC	[Hz]	2000

監控範圍

感應距離	[mm]	1
------	------	---

工作條件

環境溫度	[°C]	-20...70
外殼防護等級		IP 67

認證/測試

衝擊/振動阻尼		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
---------	--	--------------------------------

安全分類

內部電容最大值	[nF]	80
內部電感最大值	[μH]	110

機械技術數據

外殼		螺紋結構
安裝		齊平安裝
尺寸	[mm]	M8 x 1 / L = 30
螺紋代號		M8 x 1


NE5007



電感式**NAMUR**感測器

IEA2001-N/6m PPU

材質	黃銅 鍍鎳的; PBT
附件	
供貨範圍	固定螺母: 2
注釋	
包裝單位	1 件數
電氣連接	
電纜: 6 m, PUR / PVC; 2 x 0.14 mm²	
連接	



BN = 芯線顏色 : 棕色
BU = 藍色