


NE5009



電感式NAMUR感測器

IEA2001-N /PUR/KABEL/SVART

停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

輸出功能		常閉
感應距離	[mm]	1
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M8 x 1 / L = 30

電氣數據

額定電壓DC	[V]	8.2; (1kΩ)
電源電壓DC	[V]	5...25
電流損耗	[mA]	< 1; (鎖閉; 導電: > 2,1)

輸出

輸出功能		常閉
導線電阻最大值	[Ω]	50
開關頻率DC	[Hz]	2000

監控範圍

感應距離	[mm]	1
------	------	---

工作條件

環境溫度	[°C]	-20...70
外殼防護等級		IP 67

認證/測試

衝擊/振動阻尼		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
---------	--	--------------------------------

安全分類

內部電容最大值	[nF]	80
內部電感最大值	[μH]	110

機械技術數據

外殼		螺紋結構
安裝		齊平安裝
尺寸	[mm]	M8 x 1 / L = 30
螺紋代號		M8 x 1
材質		黃銅 鍍鎳的; PBT

附件

供貨範圍		固定螺母: 2
------	--	---------

NE5009



電感式**NAMUR**感測器

IEA2001-N /PUR/KABEL/SVART


注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

電纜: 2 m, PUR; 2 x 0.14 mm²

連接



BN =	芯線顏色：
BU =	棕色
	藍色