
NN5022

應用於閥門緻動器的電感式**NAMUR**雙感測器

IND2004DN/BS-200-K/PA

停產產品 - 存檔登録



CE

產品特徵		
電氣設計		NAMUR
輸出功能		2 x 常閉
感應距離	[mm]	4
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	40 x 26 x 49
電氣數據		
連接開關放大器		是
開關放大器		連接應用於Profibus PA的 I/O Box，Bürkert型號8642-0x
額定電壓DC	[V]	6.5; (270Ω)
電流損耗	[mA]	< 1;（鎖閉；導電：> 2,2)
開機延遲時間最大值	[ms]	1
輸出		
電氣設計		NAMUR
輸出功能		2 x 常閉
導線電阻最大值	[Ω]	50
開關頻率DC	[Hz]	1000
監控範圍		
感應距離	[mm]	4
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...70
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
許可證		PTB-Zulassungsnummer: Ex-96.D.2178X; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T6
衝擊/振動阻尼		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
安全分類		
內部電容最大值	[nF]	150

NN5022

應用於閥門緻動器的電感式**NAMUR**雙感測器

IND2004DN/BS-200-K/PA


內部電感最大值	[µH]	190
機械技術數據		
外殼		矩形的
安裝		非齊平安裝
尺寸	[mm]	40 x 26 x 49
材質		PBT
注釋		
注釋		注意: 額定電壓不符合NAMUR EN50227 。
包裝單位		1 件數

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M18; 編碼: A



連接



1 =	連接NAMUR放大器
1-4:	Out 1
2-3:	Out 2