

O2D902




外部照明

BACKLIGHT 50X50 RED

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: O2D942

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



產品特徵

光線種類	紅光
------	----

應用

照明區域 [mm]	50 x 50
設計	背光
運行方式	高光強度(最大脈衝長度: 50 ms; 脈衝間隔比率最大值: 1/10); 正常光強度(可持續工作)

電氣數據

工作電壓公差 [%]	-10...10
工作電壓 [V]	24 DC
電流損耗 [mA]	運行模式 "持續運行": 200; 工作模式 "高光強度": 100
防護等級	III
反相保護	是
光線種類	紅光
波長 [nm]	660

輸入

觸發器	24 V PNP (IEC 61131-1)
-----	------------------------


O2D902



外部照明

BACKLIGHT 50X50 RED

輸出		
過載保護		是
工作條件		
環境溫度	[°C]	0...50
外殼防護等級		IP 65
過熱保護		是
認證/測試		
MTTF	[年]	349
機械技術數據		
重量	[g]	187
尺寸	[mm]	103 x 81 x 9.2
材質		鋁
透鏡材質		PMMA
顯示器/操作件		
顯示	照明狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
	超溫 / 過載	1 x LED, 紅色
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
電纜: 2 m, PUR; 4 x 0.14 mm ²		
連接		



黑色 觸發器
白色 工作模式“高光強度”
芯線顏色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
WH = 白色