

O2D904




外部照明

BACKLIGHT 100X100 RED

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: O2D944

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



產品特徵

光線種類	紅光
------	----

應用

照明區域 [mm]	100 x 100
設計	背光
運行方式	高光強度 (最大脈衝長度: 50 ms; 脈衝間隔比率最大值: 1/10); 正常光強度 (可持續工作)

電氣數據

工作電壓公差 [%]	-10...10
工作電壓 [V]	24 DC
電流損耗 [mA]	運行模式 "持續運行": 450; 工作模式 "高光強度": 250
防護等級	III

O2D904



外部照明

BACKLIGHT 100X100 RED

反相保護		是
光線種類		紅光
波長	[nm]	660

輸入

觸發器		24 V PNP (IEC 61131-1)
-----	--	------------------------

輸出

過載保護		是
------	--	---

工作條件

環境溫度	[°C]	0...50
外殼防護等級		IP 65
過熱保護		是

認證/測試

MTTF	[年]	242
------	-----	-----

機械技術數據

重量	[g]	359
尺寸	[mm]	156 x 133 x 9.2
材質		鋁
透鏡材質		PMMA

顯示器/操作件

顯示	照明狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
	超溫 / 過載	1 x LED, 紅色


注釋

包裝單位		1 件數
------	--	------

電氣連接

電纜: 2 m, PUR; 4 x 0.14 mm²

連接



黑色 觸發器
白色 工作模式 "高光強度"
芯線顏色:
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
WH = 白色