


O2D924



外部照明

BAR LIGHT 10x150 RT/0,3M/US



1 LED



產品特徵	
光線種類	紅光
應用	
照明區域 [mm]	10 x 150
設計	bars
運行方式	高光強度（脈衝，僅應用於帶冷卻的持續工作）；正常光強度（可持續工作）
電氣數據	
工作電壓 [V]	24 DC
電流損耗 [mA]	運行模式“持續運行”：460；工作模式“高光強度”：700
光線種類	紅光
波長 [nm]	617

O2D924



外部照明

BAR LIGHT 10x150 RT/0,3M/US

輸入		
觸發器		24 V PNP
工作條件		
環境溫度	[°C]	-10...55
存儲溫度	[°C]	-25...75
外殼防護等級	IP 65	
過熱保護	是；（停用 65...75 °C）	
認證/測試		
光生物安全	豁免組；（DIN EN 62471:2008）	
機械技術數據		
重量	[g]	216.5
尺寸	[mm]	200 x 13 x 18
材質	鋁 黑色鋁陽極氧化處理	
透鏡材質	玻璃	
顯示器/操作件		
顯示	照明狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
	溫度過高	1 x LED, 紅色
注釋		
包裝單位	1 件數	
電氣連接		
電纜：0.3 m, PUR, 黑色；4 x 0.34 mm²		
連接器：1 x M12; 編碼：A		
		


O2D924



外部照明

BAR LIGHT 10x150 RT/0,3M/US

連接



- 4 觸發器
- 2 工作模式 "高光强度"