


O2D942



外部照明

BACKLIGHT 50X50 RT/0,3M/US



產品特徵

光線種類	紅光
------	----

應用

特殊的性能	鍍金接點
照明區域 [mm]	50 x 50
設計	背光
運行方式	持續發光或脈衝工作

電氣數據

工作電壓公差 [%]	-10...10
工作電壓 [V]	24 DC
電流損耗 [mA]	< 205
防護等級	III
反相保護	是
光線種類	紅光
波長 [nm]	617

輸入

觸發器	5...24 V
-----	----------

工作條件

環境溫度 [°C]	-10...50
外殼防護等級	IP 54

O2D942



外部照明

BACKLIGHT 50X50 RT/0,3M/US

過熱保護	是; (> 50 °C)
------	--------------

認證/測試

光生物安全	豁免組; (EN 62471)
-------	-----------------

MTTF [年]	308
----------	-----

機械技術數據

重量 [g]	264.4
--------	-------

尺寸 [mm]	105 x 81 x 9.8
---------	----------------

材質	鋁
----	---

透鏡材質	玻璃
------	----

顯示器/操作件

顯示	照明狀態	1 x LED, 黃色
----	------	-------------

	操作	1 x LED, 綠色
--	----	-------------

	超溫 / 過載	1 x LED, 紅色
--	---------	-------------

注釋

包裝單位	1 件數
------	------


電氣連接

電纜: 0.30 m, PUR

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的



連接



1	L +
3	L -
4	觸發器
	芯線顏色:
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色