

# OA0103




對照式感測器接收裝置

OAE-FKOA/T

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: OA0102

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



1 保護板下面的開關和電位計可選上面透鏡的接收裝置

## 產品特徵

光線種類	紅外線
外殼	矩形的

## 應用

功能原理	對照式感測器
------	--------

## 電氣數據

頻率AC	[Hz]	47...63
工作電壓	[V]	20...250 AC/DC
消耗功率最大值	[VA]	3.5
防護等級		II
反相保護		否
光線種類		紅外線
波長	[nm]	880

## 輸出

電氣設計	繼電器
輸出功能	亮通和暗通模式; (可設定參數)
繼電器介面容量	250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W

# OA0103



## 對照式感測器接收裝置

OAE-FKOA/T

短路保護		否
過載保護		否
時間功能	[s]	0.5...10

<b>監控範圍</b>		
發射器/接收器		接收裝置
檢測距離	[m]	25...50; (取決於所使用的發射裝置)
檢測距離可設		是

<b>工作條件</b>		
環境溫度	[°C]	-25...60
外殼防護等級		IP 65

<b>認證/測試</b>		
EMC 電磁兼容	EN 60947-5-2	

<b>機械技術數據</b>		
重量	[g]	0.304
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	90 x 30 x 70
材質		PPO 改良的
透鏡材質		PMMA


<b>顯示器/操作件</b>		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
	功能	1 x LED, 紅色
元件		經由滑動開關可以選擇on延遲或off延遲

<b>附件</b>		
供貨範圍		角撐架: 1, E20514 螺絲刀

<b>注釋</b>		
注釋		建議: 短路後請一定檢查產品的安全功能。
包裝單位		1 件數

<b>電氣連接</b>		
接線端子座: ...1.5 mm <sup>2</sup> ; 電纜護套: Ø 4.5...10 mm; 電纜插接式接頭: M16 X 1.5		

### 連接



注釋: 請根據IEC60127-2第一頁中的指導標準, 使用小型保險絲 ≤ 5 A 快速行動



### 圖表

過量增益圖

