



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：OA0106

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。

No scale drawing available

產品特徵

光線種類	紅光
外殼	矩形的

應用

特殊的性能	偏振濾光鏡
功能原理	鏡片反射式感測器

電氣數據

頻率AC	[Hz]	47...63
工作電壓	[V]	20...250 AC/DC
消耗功率最大值	[VA]	2
防護等級		II
光線種類		紅光
波長	[nm]	660

輸出

電氣設計	繼電器
輸出功能	亮通和暗通模式；（可設定參數）
繼電器介面容量	250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
開關頻率AC [Hz]	10
開關頻率DC [Hz]	10
短路保護	否
過載保護	否

監控範圍

檢測距離	[m]	< 8; (菱鏡反射鏡 Ø 80 E20005)
------	-----	--------------------------

OA0110



鏡片反射式感測器

OAP-FKOA/ST HS-NGRAM5

檢測距離可設	是	
偏振濾光鏡可用	是	
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...60
外殼防護等級	IP 65	
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B
機械技術數據		
外殼	矩形的	
尺寸	[mm]	90 x 30 x 70
材質	PPO 改良的	
透鏡材質	PMMA	
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
	功能	1 x LED, 紅色
附件		
供貨範圍	角撐架	
	螺絲刀	
注釋		
包裝單位	1 件數	
電氣連接		
連接器: 1 x		