


停產產品 - 存檔登錄

替代產品：OA0106

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



- 1 保護板下面的開關和電位計可選
上面透鏡的接收裝置
下面透鏡的發射裝置

產品特徵

光線種類	紅光
外殼	矩形的

應用

特殊的性能	偏振濾光鏡
功能原理	鏡片反射式感測器

電氣數據

頻率AC	[Hz]	47...63
工作電壓	[V]	20...250 AC/DC
消耗功率最大值	[VA]	2
防護等級		II
光線種類		紅光
波長	[nm]	660

輸出

電氣設計	繼電器
輸出功能	亮通和暗通模式；(可設定參數)
繼電器介面容量	250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W



鏡片反射式感測器

OAP-FKOA/VRG

開關頻率AC	[Hz]	10
開關頻率DC	[Hz]	10
短路保護		否
過載保護		否

監控範圍		
檢測距離	[m]	< 8
檢測距離可設		是
偏振濾光鏡可用		是

工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...60
外殼防護等級		IP 65

認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B

機械技術數據		
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	90 x 30 x 70
材質		PPO 改良的
透鏡材質		PMMA

顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
	功能	1 x LED, 紅色

附件		
供貨範圍		角撐架
		螺絲刀

注釋		
包裝單位		1 件數

電氣連接		
接線端子座: ...1.5 mm²		

連接

