


停產產品 - 存檔登錄



1 保護板下面的開關和電位計可選
上面透鏡的接收裝置

產品特徵

外殼 矩形的

應用

特殊的性能 功能監控輸出

功能原理 對照式感測器

電氣數據

工作電壓 [V] 10...36 DC

電流損耗 [mA] < 50

防護等級 II

反相保護 是

輸出

電氣設計 PNP

輸出功能 亮通和暗通模式；(可設定參數)

功能監控輸出 是

應用於功能監控輸出的當前負載最大值 [mA] 10

開關輸出DC的持續電流負載 [mA] 250

雙工工作的當前負載最大值 [mA] 100

OA5114




對照式感測器接收裝置

OAE-FPKG/US

開關頻率DC	[Hz]	300
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是
監控範圍		
發射器/接收器		接收裝置
檢測距離	[m]	< 50
檢測距離可設		是
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...60
外殼防護等級		IP 65
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B
機械技術數據		
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	90 x 30 x 70
材質		PPO 改良的
透鏡材質		PMMA
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
	功能	1 x LED, 紅色
附件		
供貨範圍		角撐架
		螺絲刀
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
連接器: 1 x M12; 編碼: A		



連接



2

功能監控輸出