


OGE302



對照式感測器接收裝置

OGE-DPKG/6M



產品特徵

光線種類	紅光
外殼	螺紋結構

應用

功能原理	對照式感測器
------	--------

電氣數據

工作電壓 [V]	10...36 DC
電流損耗 [mA]	10
防護等級	II
反相保護	是
光線種類	紅光

輸出

電氣設計	PNP
輸出功能	暗通模式
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	150; (200 (...60 °C))
開關頻率DC [Hz]	1000
短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

監控範圍

發射器/接收器	接收裝置
檢測距離 [m]	< 20
檢測距離可設	否

工作條件

環境溫度 [°C]	-25...80
外殼防護等級	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

認證/測試


EMC電磁兼容	EN 60947-5-2
---------	--------------



對照式感測器接收裝置

OGE-DPKG/6M

MTTF	[年]	1112
機械技術數據		
重量	[g]	255.8
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 68.6
螺紋代號		M18 x 1
材質		外殼: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 密封圈: EPDM
透鏡材質		PMMA
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍		固定螺母: 2
注釋		
注釋		按照cULus工作電壓"電源級2"
包裝單位		1 件數
電氣連接		
電纜: 6 m, PVC; 3 x 0.34 mm²		
連接		



BK = 黑色
 BN = 棕色
 BU = 藍色



圖表

過量增益圖

