


OGH380



具背景消隱功能的漫反射感應器

OGH-HPKG/US/V4A/CUBE/100MM




產品特徵	
光線種類	紅光
外殼	矩形的
尺寸 [mm]	M18 x 1
應用	
特殊的性能	背景消隱
功能原理	漫反射感應器
電氣數據	
工作電壓 [V]	10...30 DC
電流損耗 [mA]	30
防護等級	III
反相保護	是
光線種類	紅光
波長 [nm]	624
輸出	
電氣設計	PNP
輸出功能	亮通模式
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	150; (200 (...60 °C))
開關頻率DC [Hz]	1000
短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

OGH380



具背景消隱功能的漫反射感應器

OGH-HPKG/US/V4A/CUBE/100MM

監控範圍		
檢測距離	[mm]	< 100; (白紙 200 x 200 mm 90 %反射)
檢測距離可設		否
光點直徑最大值	[mm]	7
光點尺寸參考		在最大的檢測距離
背景消隱可用		是
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
認證/測試		
EMC電磁兼容		EN 60947-5-2
MTTF	[年]	782
機械技術數據		
重量	[g]	78.5
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	M18 x 1
螺紋代號		M18 x 1
材質		1.4542 (17-4 PH / 630); PEI
透鏡材質		PEI
透鏡校準		側面的鏡組
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
附件		
附件(附送)		鎖定螺母: 1 x, 不鏽鋼
注釋		
注釋		按照cULus工作電壓"電源級2"
包裝單位		1 件數
電氣連接		
連接器: 1 x M12		
		

OGH380



具背景消隱功能的漫反射感應器

OGH-HPKG/US/V4A/CUBE/100MM

連接

