




對照式感測器接收裝置

OEE-V



產品特徵

光線種類	紅外線
外殼	螺紋結構

應用

功能原理	對照式感測器
------	--------

電氣數據

連接開關放大器	是
開關放大器	連接開關放大器 OV5012, OV0010
防護等級	III
光線種類	紅外線
波長 [nm]	950

輸出

短路保護	否
過載保護	否

監控範圍

發射器/接收器	接收裝置
檢測距離 [m]	< 1

工作條件

環境溫度 [°C]	-20...80
外殼防護等級	IP 67

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 60947-5-2
MTTF [年]	49633


OE0002



對照式感測器接收裝置

OEE-V

機械技術數據		
重量	[g]	57.5
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M8 x 1
螺紋代號		M8 x 1
材質		黃銅 鍍鎳的
附件		
供貨範圍		固定螺母: 2
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
電纜: 2 m; 1 x 0.14 mm ²		
連接		



WH = 芯線顏色：
screen = 白色
屏蔽