



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：OG0040

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。

No scale drawing available

## 產品特徵

|      |      |
|------|------|
| 光線種類 | 紅外線  |
| 外殼   | 螺紋結構 |

## 應用

|      |        |
|------|--------|
| 功能原理 | 漫反射感測器 |
|------|--------|

## 電氣數據

|      |      |                |
|------|------|----------------|
| 頻率AC | [Hz] | 47...63        |
| 工作電壓 | [V]  | 90...250 AC/DC |
| 防護等級 |      | II             |
| 光線種類 |      | 紅外線            |
| 波長   | [nm] | 880            |

## 輸出


|               |      |                       |
|---------------|------|-----------------------|
| 輸出功能          |      | 暗通模式                  |
| 開關輸出DC電壓降最大值  | [V]  | 9.5                   |
| 開關輸出AC電壓降最大值  | [V]  | 9.5                   |
| 最小的負載電流       | [mA] | 10                    |
| 漏電流最大值        | [mA] | 5                     |
| 開關輸出AC的持續電流負載 | [mA] | 200                   |
| 開關輸出DC的持續電流負載 | [mA] | 50                    |
| 開關輸出短暫的電流負載   | [mA] | 900; (10 ms / 0,5 Hz) |
| 開關頻率AC        | [Hz] | 25                    |
| 開關頻率DC        | [Hz] | 70                    |
| 短路保護          |      | 否                     |



## 漫反射感測器

OGT-DBOA/90-250V

|                           |              |                                 |
|---------------------------|--------------|---------------------------------|
| 過載保護                      | 否            |                                 |
| 監控範圍                      |              |                                 |
| 檢測距離                      | [mm]         | < 100; (白紙 200 x 200 mm 90 %反射) |
| 工作條件                      |              |                                 |
| 環境溫度                      | [°C]         | -25...80                        |
| 外殼防護等級                    | IP 67        |                                 |
| 認證/測試                     |              |                                 |
| EMC電磁兼容                   | EN 60947-5-2 |                                 |
|                           | EN 55011     | 等級B                             |
| 機械技術數據                    |              |                                 |
| 外殼                        | 螺紋結構         |                                 |
| 尺寸                        | [mm]         | M18 x 1                         |
| 螺紋代號                      | M18 x 1      |                                 |
| 材質                        | 黃銅 鍍鎳的       |                                 |
| 透鏡材質                      | 玻璃           |                                 |
| 顯示器/操作件                   |              |                                 |
| 顯示                        | 開關狀態         | 1 x LED, 黃色                     |
| 附件                        |              |                                 |
| 供貨範圍                      | 固定螺母: 2      |                                 |
| 注釋                        |              |                                 |
| 包裝單位                      | 1 件數         |                                 |
| 電氣連接                      |              |                                 |
| 電纜: 2 m, PVC; 2 x 0.5 mm² |              |                                 |
| 連接                        |              |                                 |



BN =  
BU =

芯線顏色:  
棕色  
藍色