



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: OG0035

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。

No scale drawing available

產品特徵

外殼	螺紋結構
----	------

應用

功能原理	漫反射感測器
------	--------

電氣數據

頻率AC	[Hz]	47...63
工作電壓	[V]	20...90 AC/DC
防護等級		II

輸出

輸出功能		亮通模式
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	9.5
開關輸出AC電壓降最大值	[V]	9.5
最小的負載電流	[mA]	10
漏電流最大值	[mA]	5
開關輸出AC的持續電流負載	[mA]	200; (250 (...50 °C))
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	50
開關輸出短暫的電流負載	[mA]	900; (10 ms / 0,5 Hz)
開關頻率AC	[Hz]	25
開關頻率DC	[Hz]	70
短路保護		否
過載保護		否

監控範圍


檢測距離	[mm]	< 100; (白紙 200 x 200 mm 90 %反射)
------	------	---------------------------------



漫反射感測器

OGT-HBOA/20-90V

工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	IEC 801-2	標準4
	IEC 801-3	標準2
	IEC 801-4	標準3
機械技術數據		
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M18 x 1
螺紋代號		M18 x 1
材質		黃銅 鍍鎳的
透鏡材質		玻璃
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍		固定螺母: 2
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
電纜: 2 m, PVC; 3 x 0.5 mm ²		
連接		



BK = 黑色
 BN = 棕色
 BU = 藍色

芯線顏色：