


停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

外殼

螺紋結構

應用

功能原理

漫反射感測器

電氣數據

工作電壓

[V]

10...55 DC

電流損耗

[mA]

10; ((24 V))

防護等級

II

反相保護

是

輸出

電氣設計

PNP

輸出功能

暗通模式

開關輸出DC電壓降最大值

[V]

2.5

開關輸出DC的持續電流負載

[mA]

250

開關頻率DC

[Hz]

160

短路保護

是

短路保護類型

脈衝

過載保護

是

監控範圍

檢測距離

[mm]

< 100; (白紙 200 x 200 mm)

工作條件

環境溫度

[°C]

-25...80

外殼防護等級

IP 65



漫反射感測器

OGT-DPKG/US-100-DPO

認證/測試

EMC電磁兼容

EN 60947-5-2

機械技術數據

外殼

螺紋結構

尺寸 [mm]

M18 x 1

螺紋代號

M18 x 1

材質

黃銅 鍍鎳的

透鏡材質

玻璃

顯示器/操作件

顯示

開關狀態

1 x LED, 黃色

附件

供貨範圍

固定螺母: 2

注釋

包裝單位

1 件數

電氣連接

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接

