




停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

光線種類	紅外線
外殼	螺紋結構

應用

功能原理	漫反射感测器
------	--------

電氣數據

工作電壓	[V]	10...50 DC
電流損耗	[mA]	< 30
防護等級		II
反相保護		是
光線種類		紅外線
波長	[nm]	880

輸出

電氣設計	PNP
輸出功能	亮通模式
開關輸出DC電壓降最大值 [mV]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	250
開關頻率DC [Hz]	160
短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

監控範圍

檢測距離	[mm]	2...200; (白紙 200 x 200 mm)
------	------	----------------------------

OG5036



漫反射感測器

OGT-HPKG/US-100-DPS

工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 65
機械技術數據		
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M18 x 1
螺紋代號		M18 x 1
材質		黃銅 鍍鎳的
透鏡材質		玻璃
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍		固定螺母: 2
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		

連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接

