

OI3510

漫反射感測器


OIT-FBOW/LS



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: OI0008

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



產品特徵

外殼

螺紋結構

應用

功能原理

漫反射感測器

電氣數據

頻率AC

[Hz]

47...63

工作電壓

[V]

20...250 AC

輸出

輸出功能

亮通和暗通模式; (可選)

開關輸出AC電壓降最大值

[V]

4

漏電流最大值

[mA]

12

開關輸出AC的持續電流負載

[mA]

300

開關輸出短暫的電流負載

[mA]

2200; (10 ms / 0,5 Hz)

開關頻率AC

[Hz]

15

短路保護

否

過載保護

否

監控範圍

檢測距離

[mm]

< 700; (白紙 200 x 200 mm)

檢測距離可設

是

工作條件

環境溫度

[°C]

-25...60




漫反射感測器

OIT-FBOW/LS

外殼防護等級		IP 65	
認證/測試			
EMC電磁兼容		EN 60947-5-2	
		EN 55011	等級B
機械技術數據			
重量	[g]	145.149	
外殼		螺紋結構	
尺寸	[mm]	M30 x 1.5	
螺紋代號		M30 x 1.5	
材質		PBT; PPO 改良的	
透鏡材質		PMMA	
顯示器/操作件			
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色	
附件			
供貨範圍		固定螺母: 2	
		螺絲刀	
注釋			
包裝單位		1 件數	
電氣連接			

連接器: 1 x 1/2"; 編碼: C



連接

