




停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

外殼

螺紋結構

應用

功能原理

漫反射感測器

電氣數據

工作電壓

[V]

10...55 DC

電流損耗

[mA]

15; ((24 V))

防護等級

II

反相保護

是

輸出

電氣設計

NPN

輸出功能

亮通和暗通模式；(可設定參數)

開關輸出DC電壓降最大值

[V]

2.5

開關輸出DC的持續電流負載

[mA]

250

開關頻率DC

[Hz]

80

短路保護

是

短路保護類型

脈衝

過載保護

是

監控範圍

檢測距離

[mm]

< 80

檢測距離可設

是

OI5016



漫反射感測器

OITGFNKG

工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 65
機械技術數據		
外殼		螺紋結構
尺寸	[mm]	M30 x 1.5
螺紋代號		M30 x 1.5
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍		固定螺母: 2 螺絲刀
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
...2.5 mm ² ; 電纜護套: Ø 7...13 mm; 電纜插接式接頭: M20 X 1.5		
連接		

