




1 無功能按鈕



產品特徵

光線種類	紅光
外殼	矩形的

應用

功能原理	對照式感測器
------	--------

電氣數據

工作電壓	[V]	10...30 DC
電流損耗	[mA]	< 19
防護等級		III
反相保護		是
光線種類		紅光
波長	[nm]	660

輸出

過載保護	是
------	---

監控範圍


發射器/接收器		發射裝置
檢測距離	[m]	< 10
光點直徑最大值	[mm]	1000



對照式感測器發射裝置

OJS-00KG/FO

光點尺寸參考	在最大的檢測距離	
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...60
外殼防護等級	IP 67	
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	1773
機械技術數據		
重量	[g]	71.5
外殼	矩形的	
尺寸	[mm]	35 x 24 x 11
材質	外殼：ABS; 固定卡箍：模壓鑄鋅；LED視窗：SEPS; 按鈕：SEPS	
透鏡材質	玻璃	
透鏡校準	前面的鏡組	
顯示器/操作件		
顯示	操作	1 x LED, 綠色
附件		
供貨範圍	卡箍：1, E20964	
	螺絲釘：2 x M3 x 16	
	彈簧墊圈：2	
	螺母：2	
注釋		
注釋	按照cULus工作電壓“電源級2"	
包裝單位	1 件數	
電氣連接		
電纜：2 m, PVC; 2 x 0.14 mm²		
連接		



BN =
BU =

芯線顏色:
棕色
藍色