

OJ5064




對照式感測器發射裝置

OJS-00KG/FO/0,15/US

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：OJ5108

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



1 無功能按鈕

產品特徵

光線種類	紅光
外殼	矩形的

應用

特殊的性能	鍍金接點
功能原理	對照式感測器

電氣數據

工作電壓	[V]	10...30 DC
電流損耗	[mA]	< 19
防護等級		III
反相保護		是
光線種類		紅光
波長	[nm]	660

輸出

過載保護	是
------	---



對照式感測器發射裝置

OJS-OOKG/FO/0,15/US

監控範圍		
發射器/接收器		發射裝置
檢測距離	[m]	< 10
光點直徑最大值	[mm]	1000
光點尺寸參考		在最大的檢測距離
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...60
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
機械技術數據		
重量	[g]	0.054
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	35 x 24 x 11
材質		外殼: ABS; 固定卡箍: 模壓鑄鋅; LED視窗: SEPS; 按鈕: SEPS
透鏡材質		玻璃
透鏡校準		前面的鏡組
顯示器/操作件		
顯示	操作	1 x LED, 綠色
附件		
供貨範圍		卡箍: 1, E20964
		螺絲釘: 2 x M3 x 16
		彈簧墊圈: 2
		螺母: 2
注釋		
注釋		按照cULus工作電壓"電源級2"
包裝單位		1 件數
電氣連接		
電纜: 0.15 m, PUR		
連接器: 1 x M12; 編碼: A; 成型體: Hytrel 8068; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點: 鍍金的		
		

OJ5064



對照式感測器發射裝置

OJS-OKG/FO/0,15/US

連接

