




1 按鈕



產品特徵

光線種類	紅光
外殼	矩形的

應用

功能原理	漫反射感測器
------	--------

電氣數據

工作電壓	[V]	10...30 DC
電流損耗	[mA]	< 22
防護等級		III
反相保護		是
光線種類		紅光
波長	[nm]	660

輸出

電氣設計		PNP
輸出功能		亮通和暗通模式；(可選)
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	200
開關頻率DC	[Hz]	2000



漫反射感測器

OJB-FPKG/SO/AS


短路保護	是	
短路保護類型	脈衝	
過載保護	是	
監控範圍		
檢測距離	[mm]	1...600; (白紙 200 x 200 mm 90 %反射)
檢測距離可設	是	
光點直徑最大值	[mm]	60
光點尺寸參考	在最大的檢測距離	
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...60
外殼防護等級	IP 67	
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	854
機械技術數據		
重量	[g]	27.3
外殼	矩形的	
尺寸	[mm]	35 x 11 x 24
材質	外殼：ABS; LED視窗：SEPS; 按鈕：SEPS	
透鏡材質	玻璃	
透鏡校準	側面的鏡組	
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
	功能	1 x LED, 紅色
電子鎖	是	
附件		
供貨範圍	螺絲釘： 2	
	彈簧墊圈： 2	
	螺母： 2	
注釋		
注釋	按照cULus工作電壓“電源級2"	
包裝單位	1 件數	
電氣連接		

連接器: 1 x M8; 編碼: A





連接



2

Teach

圖表

過量增益圖

