


停產產品 - 存檔登錄



1 無功能按鈕

產品特徵

光線種類	紅光
外殼	矩形的

應用

功能原理	對照式感測器
------	--------

電氣數據

工作電壓	[V]	10...30 DC
電流損耗	[mA]	< 19
防護等級		II
反相保護		是
光線種類		紅光
波長	[nm]	660

輸出

短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

監控範圍

發射器/接收器	發射裝置
---------	------

OJ5133



對照式感測器發射裝置

OJS-00KG/SO

檢測距離	[m]	< 10
光點直徑最大值	[mm]	1000
光點尺寸參考		在最大的檢測距離

工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...60
外殼防護等級		IP 67

認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	

機械技術數據		
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	35 x 11 x 24
材質		外殼: ABS; LED視窗: SEPS; 按鈕: SEPS
透鏡材質		玻璃
透鏡校準		側面的鏡組


顯示器/操作件		
顯示	操作	1 x LED, 綠色

附件		
供貨範圍		螺絲釘: 2
		彈簧墊圈: 2
		螺母: 2

注釋		
注釋		按照cULus工作電壓"電源級2"
包裝單位		1 件數

電氣連接		
電纜: 2 m, PVC; 4 x 0.14 mm ²		

連接		
----	--	--



BN = 芯線顏色: 棕色
BU = 藍色