


OJE200



對照式感測器接收裝置

OJE-DPKG/SO/AS



產品特徵

外殼	矩形的
----	-----

應用

功能原理	對照式感測器
------	--------

電氣數據

工作電壓	[V]	10...30 DC
電流損耗	[mA]	< 10
防護等級		III
反相保護		是

輸出

電氣設計		PNP
輸出功能		暗通模式
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	200
開關頻率DC	[Hz]	1000
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是

監控範圍

發射器/接收器	接收裝置
---------	------



對照式感測器接收裝置

OJE-DPKG/SO/AS

檢測距離	[m]	< 10	
檢測距離可設		否	
工作條件			
環境溫度	[°C]	-25...60	
外殼防護等級		IP 67	
認證/測試			
EMC電磁兼容		EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	1152	
機械技術數據			
重量	[g]	15	
外殼		矩形的	
尺寸	[mm]	35 x 11 x 24	
材質		ABS; SEPS	
透鏡材質		PMMA	
透鏡校準		側面的鏡組	
顯示器/操作件			
顯示		開關狀態	1 x LED, 黃色
注釋			
注釋		按照cULus工作電壓“電源級2”	
包裝單位		1 件數	
電氣連接			

連接器：1 x M8; 編碼：A



連接

