




1 無功能按鈕



產品特徵

光線種類	紅外線
外殼	矩形的

應用

功能原理	對照式感測器
------	--------

電氣數據

頻率AC	[Hz]	47...63
工作電壓	[V]	20...250 AC/DC
消耗功率最大值	[VA]	4
防護等級		II
反相保護		否
光線種類		紅外線
波長	[nm]	880

輸出

短路保護	否
過載保護	否

監控範圍

發射器/接收器	發射裝置
檢測距離 [m]	< 25
檢測距離可設	否
光點直徑最大值 [mm]	2500
光點尺寸參考	在最大的檢測距離



對照式感測器發射裝置

OLS-000A

工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B
MTTF	[年]	316
機械技術數據		
重量	[g]	163.5
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	75 x 27 x 62
材質		PA; PBT
透鏡材質		PMMA
透鏡校準		側面的鏡組
顯示器/操作件		
顯示	操作	1 x LED, 綠色
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
接線端子座: ...1.5 mm²; 電纜護套: Ø 4.5...10 mm; 電纜插接式接頭: M16 X 1.5		
連接		

