


OM0008



對照式感測器接收裝置

OME-FKOWT/LS-500



產品特徵	
外殼	矩形的
應用	
功能原理	對照式感測器
電氣數據	
頻率AC	[Hz] 47...63
工作電壓	[V] 24...240 AC/DC
消耗功率最大值	[VA] 6
防護等級	II
輸出	
電氣設計	繼電器
輸出功能	亮通和暗通模式；(可選)
繼電器介面容量	3A / 250 V AC
開關頻率AC	[Hz] 10
開關頻率DC	[Hz] 10
短路保護	否
時間功能	[s] 0 / 1 / 5 / 10 / 14
監控範圍	
發射器/接收器	接收裝置
檢測距離	[m] < 50
檢測距離可設	是

OM0008




對照式感測器接收裝置

OME-FKOWT/LS-500

反應時間		
反應時間	[s]	< 10
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...40
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
重量	[g]	204.12
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	73 x 45 x 49
材質		ABS 增強型玻璃纖維
透鏡材質		PMMA
透鏡校準		側面的鏡組
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
	危險區域	1 x LED, 紅色
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		

連接器: 1 x 7/8"; 編碼: A; 鎖定: 鋁, 無色的鋁陽極氧化處理的



連接

