



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：OM0010

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。

No scale drawing available

產品特徵

光線種類	紅外線
外殼	矩形的

應用

功能原理	漫反射感測器
------	--------

電氣數據

頻率AC	[Hz]	47...63
工作電壓	[V]	20...250 AC
電流損耗	[mA]	14; ((24 V))
防護等級		II
光線種類		紅外線
波長	[nm]	880

輸出

輸出功能		亮通和暗通模式；（可設定參數）
開關輸出AC電壓降最大值	[V]	4
開關輸出AC的持續電流負載	[mA]	350
開關輸出短暫的電流負載	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
開關頻率AC	[Hz]	15
短路保護		否
過載保護		否

監控範圍

檢測距離	[mm]	< 3000; (白紙 200 x 200 mm)
檢測距離可設		是

OP0016



漫反射感測器

OPT-FBOW/3L/TW3M

工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...80
外殼防護等級		IP 65
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B
機械技術數據		
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	86 x 28 x 142
材質		PPO 改良的
透鏡材質		玻璃
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
接線端子座: ...1.5 mm ²		
連接		

