



停產產品 - 存檔登錄

No scale drawing available

產品特徵

外殼	矩形的
----	-----

應用

功能原理	漫反射感測器
------	--------

電氣數據

工作電壓 [V]	10...55 DC
電流損耗 [mA]	12; ((24 V))
防護等級	II
反相保護	是

輸出

電氣設計	PNP
輸出功能	亮通和暗通模式；(可設定參數)
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	400
開關頻率DC [Hz]	80
短路保護	是
短路保護類型	脈衝
過載保護	是

監控範圍

檢測距離 [mm]	< 1300; (白紙 200 x 200 mm)
檢測距離可設	是

工作條件

環境溫度 [°C]	-25...80
外殼防護等級	IP 65

OP5010



漫反射感測器

OPT-FPKG

認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
機械技術數據		
外殼	矩形的	
材質	PPO 改良的	
透鏡材質	玻璃	
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
注釋		
包裝單位	1 件數	
電氣連接		
接線端子座: ...1.5 mm²		
連接		

