



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：OA5108

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。

No scale drawing available

產品特徵

外殼	矩形的
----	-----

應用

功能原理	漫反射感測器
------	--------

電氣數據

工作電壓	[V]	10...55 DC
電流損耗	[mA]	12; ((24 V))
防護等級		II
反相保護		是

輸出

電氣設計		NPN
輸出功能		亮通和暗通模式；(可設定參數)
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	7.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	250
開關頻率DC	[Hz]	80
短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是

監控範圍

檢測距離	[mm]	< 1300; (白紙 200 x 200 mm)
檢測距離可設		是

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...80
------	------	----------

OP5034



漫反射感測器

OPT-FNKG

外殼防護等級	IP 65
--------	-------

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 60947-5-2
---------	--------------

機械技術數據

外殼	矩形的
尺寸 [mm]	86 x 28 x 142
材質	PPO 改良的
透鏡材質	玻璃

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
----	------	-------------

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

接線端子座: ...1.5 mm²

連接

