


OPL-FCKG/IO-LINK/AS



傳遞類型	COM2 (38,4 kBaud)
------	-------------------

OPL200



角型光電感測器

OPL-FCKG/IO-LINK/AS

IO-Link revision	1.1	
SDCI標準	IEC 61131-9	
外形	Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable	
SIO模式	是	
必需的mater port type	A	
處理周期最小值 [ms]	3.2	
支援DeviceID	運行方式	DeviceID
	default	978

工作條件		
環境溫度 [°C]	-25...60	
外殼防護等級	IP 67	

認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF [年]	709	

機械技術數據		
重量 [g]	114.5	
尺寸 [mm]	75 x 10 x 75	
側面長度X [mm]	50	
側面長度Y [mm]	50	
感測器寬度Z [mm]	60	
材質	外殼: 模壓鑄鋅 黑色鋁陽極氧化處理; 透鏡: 玻璃	

顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色

注釋		
注釋	按照cULus工作電壓"電源級2"	
包裝單位	1 件數	

電氣連接		
------	--	--

連接器: 1 x M8; 編碼: A




OPL200

角型光電感測器

OPL-FCKG/IO-LINK/AS



連接



4: OUT / IO-Link