



info.tw@ifm.com — 我們保留不提前通知而變更技術參數的權利。 — ZH-TW — OPU207-01 — 26.11.2018 —



叉式光電感測器

OPU-FNKG/IO-LINK/AS

必需的mater port type	A	
處理周期最小值 [ms]	3.2	
支援DeviceID	運行方式	DeviceID
	default	1103

工作條件		
環境溫度 [°C]	-25...60	
外殼防護等級	IP 67	

認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF [年]	709	

機械技術數據		
重量 [g]	75	
尺寸 [mm]	40 x 10 x 50	
叉式光電深度D [mm]	25	
叉式光電寬度W [mm]	20	
材質	外殼：模壓鑄鋅 黑色鋁陽極氧化處理；透鏡：玻璃	

顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色

注釋		
注釋	按照cULus工作電壓"電源級2"	
包裝單位	1 件數	

電氣連接

連接器：1 x M8；編碼：A



連接

