OR0005


對照式感測器接收裝置

ORE-V/10m

停產產品 - 存檔登録

替代產品: OR0002

請注意: 如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同 。



產品特徵		
光線種類		紅外線
外殼		矩形的
應用		
功能原理		對照式感測器
電氣數據		
連接開關放大器		是
開關放大器		連接開關放大器 OV5012, OV0010
光線種類		紅外線
波長	[nm]	950
輸出		
短路保護		否
過載保護		否
監控範圍		
發射器/接收器		接收裝置
檢測距離	[m]	< 2
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...80
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
MTTF	[年]	49633

OR0005


對照式感測器接收裝置

ORE-V/10m

機械技術數據		
重量	[g]	0.125
外殼		矩形的
材質		PPO 改良的
透鏡校準		側面的鏡組
附件		
供貨範圍		角撐架: 1, E20212
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		

電纜: 10 m; 1 x 0.14 mm²

連接



芯線顏色:

WH = 白色

screen = 屏蔽